


Настройка контраста и яркости для модуля визуализации

Настройка контрастности, яркости и гаммы расположена в режиме 3D на Панели инструментов:



Значения по умолчанию:

- **Мин** – 0,1;
- **Лин** – 0,001;
- **Макс** – 10.

Значения «мин»/«лин»/«макс» – это динамический диапазон настройки яркости и контрастности изображения, где «Мин» – минимальная граница диапазона и «Макс» – максимальная.

«Мин» и «Макс» работают как яркость/контрастность.

При изменении значения «Мин» от меньшего к большему (например, вместо значения 0,1 – 0,5), итоговое изображение становится более ярким, контрастным. То же самое будет с изображением, если изменить значение «Макс» от большего к меньшему (например, вместо 10 – 7).

«Лин» - «линейность». Работает как экспозиция, гамма. Т.е. при изменении значения от меньшего к большему (например, вместо значения 0,001 – 0,01), изображение становится более темным, ненасыщенным.

Пример изображения с настройками по умолчанию:

Last update:
2014/07/03 print:контраст_и_яркость http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=print:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&rev=1404415302
20:21



From:
<http://files.ceramic3d.ru/wiki/> - Ceramic3D

Permanent link:
http://files.ceramic3d.ru/wiki/doku.php?id=print:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&rev=1404415302

Last update: 2014/07/03 20:21

